

**SNMG 120404, Categorie: HBT130****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251160 HBT130 |
| GTIN | 4062406256555 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

SNMG 120404 HBT130 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HBT130

Sfărâmbător de aşchii: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Numărul de schimbări / tăişuri | 8 |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 60 - 220 m/min |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SNMG 120404 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sfârâmător de așchii | MF |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Aplicația principală | M |
| Categorie | HBT130 |
| Avans f | 0,15 - 0,45 mm/rot |
| Strat de acoperire | TiCN |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |