


**SNMG 120408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,8 - 6 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Categorie	HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	PR
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire