


TNMG 160404, Categorie: HBT130

Date comandă

Numărul de comandă	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Sfărâmător de așchii	MF
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire