


**TNMG 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HBT020
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Sfărâmatore de așchii	PF
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire