


**SNMG 120408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Sfărâmător de așchii	PM
Aplicația principală	P
Categorie	HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	8
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire