


**TNMG 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	6
Sfărâmtător de așchii	PM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire