

**TNMG 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Categorie	HBT130
Sfârșământor de așchii	MM
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404

Codificare finisare / degroșare

Degroșare-finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire