


**TNMG 160408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Clasa articolului	22D

Descriere

TNMG 160408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408

Sfârâmător de așchii	PM
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire