

**VNMG 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	MF
Sfărâmător de așchii	M
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	HBT130
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire