

**TNMG 160408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Clasa articolului	22D

**Descriere**

TNMG 160408 HBT130 Categorie: HBT130  
Sfârșmător de așchii: MM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBT130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Avans $f$	0,12 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire