

**WNMG 080404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Clasa articolului	22D

**Descriere**

WNMG 080404 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de așchii: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	MF
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de așchii	MF
Numărul de schimbări / tășuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN

Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT130
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire