



WNMG 080404, Categorie: HBT020

Date comandă

Numărul de comandă	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 080404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmtor de așchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmtor de așchii	PF
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Strat de acoperire	TiCN
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Categorie	HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire