

**VNMG 160408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Clasa articolului	22D

Descriere

VNMG 160408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	PM
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire