


**WNMG 060404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Categorie	HBT020
Aplicația principală	P
Sfărâmatăor de așchii	PM
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire