


**WNMG 080408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 080408 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Rază la colț	0,8 mm

Aplicația principală	MF
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Categorie	HBT130
Sfărâmător de așchii	MM
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire