


**WNMG 080408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de așchii	PR
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1,8 - 6 mm

Codificare finisare / degroșare

Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire