


**CCMT 09T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 09T304 HBT020 Categorie: HBT020
Sfărâmbător de aşchii: PF
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de aşchii	PF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Categorie	HBT020
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire