

**CCMT 120404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 120404 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Sfârâmător de aşchii	MF
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire