


**CCMT 060204, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBT130
Aplicația principală	MF
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 3 mm
Sfârșământor de așchii	MM

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire