


**CCMT 09T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 09T304 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 3 mm
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Sfărâmător de așchii	MM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Aplicația principală	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire