


**CCMT 120404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 120404 HBT130 Categorie: HBT130
Sfărâmbător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de aşchii	MM
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	MF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Categorie	HBT130

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 3 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire