

**DCMT 11T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DCMT 11T304 HBT130 Categorie: HBT130  
Sfărâmbător de aşchii: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HBT130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmbător de aşchii	M
Aplicația principală	MF

Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire