


**DCMT 11T308, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PF
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Categorie	HBT020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire