

**DCMT 11T302, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DCMT 11T302 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmbător de aşchii	PM
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Categorie	HBT020
Aplicația principală	P

Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire