

Garant**Freză de copiat din carbură lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212590 8
GTIN	4045197761347
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm. Fără răcire interioară.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime activă L_1	25 mm
Ø d_1	7,2 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Ø cozii D_s h6	8 mm
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurub de strângere	219870