

**DCMT 070204, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Sfârâmător de așchii	PM
Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Avans $f$	0,12 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Materialul sculei	Carbura

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire