

**DCMT 11T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 11T304 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PM
Strat de acoperire	TiCN

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire