

**Garant****Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric, SK 50 A = 300, Ø dornului d1: 27mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	301147 27
GTIN	4045197761781
Clasa articolului	31A

## Descriere

### Execuție:

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

### Avantaj:

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

### Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

## Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	21 mm
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Greutate	8,1 kg
Suport	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357

## Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/301147-27>