

**SCMT 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Clasa articolului	22D

Descriere

SCMT 120408 HBT130 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HBT130
Sfărâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură

Sfârâmător de așchii	MM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire