


**TCMT 110204, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 110204 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de așchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Sfărâmbător de așchii	PF
Numărul de schimbări / tășuri	3
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT020
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire