


**SCMT 09T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Categorie	HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Sfărâmatător de așchii	PM
Numărul de schimbări / tășuri	4

Condiție de tăiere

ușor întrerupt

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire