


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 10 mm Highfeed, Tip: ST1400****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212749 ST1400 |
|--------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197761859 |
|------|---------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Clasa articolului | 21A |
|-------------------|-----|

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

- Precizia razei și a concentricității: $\pm 0,015$ mm.
- Precizie la schimbare de la plăcuță la plăcuță: $\pm 0,025$ mm.

Aplicație:

Plăcuțe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Categorie: HB7530

Descriere tehnică

| | |
|-----|--------|
| Tip | ST1400 |
|-----|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Categorie | HB7530 |
|-----------|--------|

| | |
|-------------------|---------|
| Materialul sculei | Carbura |
|-------------------|---------|

| | |
|---|--------|
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 0,5 mm |
|---|--------|

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Rază de programare la $a_{p\max}$ | 1,4 mm |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|--|----------------------------------|
| Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte | 0,4 mm |
| Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ² | 0,5 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |