


SCMT 120404, Categorie: HBT130

Date comandă

Numărul de comandă	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Clasa articolului	22D

Descriere

SCMT 120404 HBT130 Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: HBT130
 Sfărâmător de aşchii: MM
 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii	MM
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBT130
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire