


**SCMT 09T304, Categorie: HBT130**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HBT130
Sfărâmător de așchii	MM
Avans $f$	0,05 - 0,35 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire