


**TCMT 16T308, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 16T308 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmtor de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	3
Categorie	HBT020

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	PM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire