

**VCMT 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Clasa articolului	22D

Descriere

VCMT 160404 HBT130 Categorie: HBT130

Sfărâmbător de aşchii: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm

Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Sfărâmbător de aşchii	MF
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404

Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire