

**VCMT 110304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Sfărâmător de așchii	MM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire