

**VBMT 160408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Clasa articolului	22D

Descriere

VBMT 160408 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm

Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	MM
Categorie	HBT130
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire