

**VCMT 110304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Categorie	HBT020
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avans $f$	0,12 - 0,3 mm/rot
Sfărământor de aşchii	PM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire