

**Garant**
**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250601 20/15
GTIN	4045197808998
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2020K15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 38 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259033 3

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	125 mm
Gheară, șurub, arc	259036 11
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	38 mm
Portplăcuță	259033 3

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020K15
Mărime coadă	20 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță	259225
Șurub pentru portplăcuță	259612
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Portplăcuță Tip 3	259033 3
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2