

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 medie, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306541 32
GTIN	4045197763563
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cilindro frontale cu alezaj și capetelor de frezare.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	78 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32

Ø dornului d ₁	32 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	HSK-A 63 medie
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32