

Garant
Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	303405 10
GTIN	4045197763648
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø D ₂	24 mm
Ø exterior D	32 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	BT 30 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Dulap integrat în bază	354290
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1