

**SNMX 120408, HUT25, Rază: 1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251398 1
GTIN	4062406258283
Clasa articolului	29W

Descriere**Adaptat pentru:**

Cuțit de strunjit PSSN . De exemplu, cuțitul de strunjit codurile 251112 și 251113.

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza ≥ 3 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 120 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M

Strat de acoperire	neacoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	30 - 80 m/min
Categorie	HUT25
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMX 1204
Caracteristici nume produs	HUT25
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire