

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303405 18
GTIN	4045197763686
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø exterior D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Suport	BT 30 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22