


HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Rază: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251398 2
GTIN	4062406258290
Clasa articolului	29W

Descriere**Adaptat pentru:**

Cuțit de strunjit PSSN . De exemplu, cuțitul de strunjit codurile 251112 și 251113.

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza ≥ 3 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMX 1204
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 120 m/min
Adâncime de tăiere a_p	2 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	30 - 80 m/min
Strat de acoperire	neacoperit
Condiție de tăiere	continuă

Aplicație secundară	M
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HUT25
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Caracteristici nume produs	HUT25
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire