



Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm



Date comandă

Numărul de comandă	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

GARANT Diabolo – cu vârf întărit și ascuțire suplimentară specială – care garantează un tăiș tăietor transversal cu **precizie superioară de centrare. Tăiș principal convex** cu rotunjire ușoară a muchiei și formă specială a canalului pentru realizarea de **așchii scurte**.

Strat special de acoperire pentru găurirea oțelurilor călite.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:

Lungimea canalelor de așchii (consultați tabelul) minus $1,5 \times \text{Ø nominal}$.1

Notă:

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 122538**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 122536 + 129100HE**.

Materialul sculei: Carbură

Adâncime de găurire până la: $6 \times D$

Tip: H

Unghiul la vârf: 140 grad

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Strategie de așchiere: HPC

Standard: DIN 6537

Toleranță Ø nominal: h7

Număr de dinți Z: 2

Toleranță Ø nominal: h7

Lungimea canalelor de așchii: 61 mm

Lungime totală L_{tot} : 103 mm

Ø cozii: 10 mm

Avans f în oțel < 60 HRC: 0,09 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 60 HRC	0,09 mm/rot
Toleranța arborelui	h6
Lungimea canalelor de așchii	61 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal	8,8 mm
Toleranță Ø nominal	h7
Ø cozii	10 mm
Lungime totală L _{tot}	103 mm
Standard	DIN 6537
Adâncime maximă de găurire recomandată	47,8 mm
Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de găurire până la	6xD
Tip	H
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roșu

Servicii

Coadă Tip HE	129100 HE
--------------	-----------