




Set de pânze pentru ferăstrău pendular, Denumire: T144DHM



Date comandă

Numărul de comandă	588520 T144DHM
GTIN	3165140997713
Clasa articolului	54B

Descriere

Execuție:

Pânze de ferăstrău pendular **pentru lemn**. Prinderea cozii cu came. **Dinți armați cu carbură**, durabilitate maximă și tăiere mai rapidă. Se recomandă pentru toate materialele cu excepția oțelului.

Optimizat pentru piesa de prelucrat: Lemn

Grosimea plăci (lemn stratificat): 5-50 mm

Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Tip de tăiere: Tăietură de precizie la unghi

Materialul pânzei de ferăstrău: Carbură

Pas: 3,5–5,0 mm

Lungimea pânzei: 100 mm

Număr de pânze: 3

Descriere tehnică

Optimizat pentru piesa de prelucrat	Lemn
Se recomandă pentru	_T144DHM
Tip de tăiere	Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Tip de tăiere	Tăietură de precizie la unghi
Materialul pânzei de ferăstrău	Carbură
Lungimea pânzei	100 mm
Grosimea plăci (lemn stratificat)	5-50 mm
Număr de pânze	3
Pas	3,5–5,0 mm

Denumire	T144DHM
Tip produs	Pânză de ferăstrău