

**DNMG 150612, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 150612 HBT130 Categorie: HBT130

Sfărâmbător de așchii: MR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de așchii	MR
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	HBT130
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire