


Garant**Set de burghie scurte HSS-E Cod 113150, Tip N, ca set de schimb, fără cutie, neacoperit, Tip: 1-10,5****Date comandă**

Numărul de comandă	113730 1-10,5
GTIN	4062406264543
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie scurte Cod 113150.

Deosebit de rezistent și stabil datorită grosimii sporite a miezului. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricității.

Șlefuit

Avantaj:

Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4×D) pentru mașini tip CNC și automate.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10,5 mm

Număr de burghie: 24

Ø găurii de centrare: 3,3 mm

Ø găurii de centrare: 4,2 mm

Ø găurii de centrare: 6,8 mm

Ø găurii de centrare: 10,2 mm

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
-----------	--------

Domeniu de găurire	1 - 10,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Ø găurii de centrare	4,2 mm
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Ø găurii de centrare	10,2 mm
Număr de burghie	24
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 1897
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	P

Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	5 m/min	S
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 3 mm	113150 3
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 1,5 mm	113150 1,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 8 mm	113150 8
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 7 mm	113150 7
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 10,5 mm	113150 10,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 6,5 mm	113150 6,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 8,5 mm	113150 8,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 9,5 mm	113150 9,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 5 mm	113150 5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 9 mm	113150 9
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 7,5 mm	113150 7,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 5,5 mm	113150 5,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 2 mm	113150 2
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 1 mm	113150 1
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 4,5 mm	113150 4,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 2,5 mm	113150 2,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 3,5 mm	113150 3,5

Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 6 mm	113150 6
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 4 mm	113150 4
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 10 mm	113150 10