

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/24****Date comandă**

Numărul de comandă	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDUCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 24 mm

Decalaj central L_3 : 13 mm

Descriere tehnică

Serie	Master Mute
Sistem	QC

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	24 mm
Lungimea totală L	21 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Fixare tip	20 mm
Unghi de așezare	93 grad
Decalaj central L_3	13 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDUCR
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere Tip 4	269022 4
Șurub de strângere	269407
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 1	269023 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500